
FABORY



Valcový kolík kalený s vnútorným závitom DIN 7979 D Oceľ 60±2HRC Nelegovaná 4X20MM

Číslo položky	39090.040.020
Značka	-
UBB	500645330654
UNSPSC	31163203
EAN	8717077080065
PKG. of 100	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	4 mm
Dĺžka	20 mm
Materiál	Oceľ
Technický materiál	60±2HRC
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Info	Trieda tolerancie vonkajšieho priemeru d je m6.Menovitá dĺžka (trieda tolerancie L js15) zahŕňa zaoblené konce.Stopka s mírnou plochou alebo malú drážkou podľa uváženia výrobcu.


Normy

DIN	7979-D
ISO	≈8735-A
NEN	≈2464
NF	≈E27-475

Technické špecifikácie

c1 ≈	0.4
c2 ≈	1.3
d1	2
D (mm)	4
L (mm)	20
L1	20

Technický nákres



r ≈ 4

t1 6

FABORY