
FABORY

Pružný kolík priamy s drážkou, vysoké zaťaženie ISO 8752 Pružinová oceľ 420-560 HV30 18X24MM



Číslo položky	39100.180.024
Značka	-
UBB	500644938804
UNSPSC	31163201
EAN	8717077043367
PKG. of 25	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	18 mm
Dĺžka	24 mm
Materiál	Pružinová oceľ
Technický materiál	420-560 HV30
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12.

Normy

NEN	2458
BS	7060
ISO	8752
DIN	1481

Technické špecifikácie

a (min.)	2
d1 (max.)	18.9
d1 (min.)	18.5
d2 ≈	11.5
D (mm)	18
L (mm)	24
s	3.5
V	222.5

Technický nákres

