FABORY



Hladké pero vysoké DIN 6885 A Oceľ C45+C Nelegovaná 25X14X100MM

Číslo položky	39250.264.100
Značka	-
UBB	950359546435
UNSPSC	31163207
EAN	8715492815361
PKG. of 10	Len kompletné balenie

Technické parametre

Dĺžka	100 mm
Materiál	Oceľ
Technický materiál	C45+C
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Info	Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.

Normy

BS	4235-1
NEN	2430
DIN	6885-A
ISO	R773

Technické špecifikácie

b	25
Pre hriadeľ ø	85
Pre hriadeľ ø ≤	95
h	14
L (mm)	100

Technický nákres

