
FABORY



Presná klinová oceľ, **1 meter DIN 6880** Oceľ **C45+C Nelegovaná 4X4MM**

Číslo položky	39270.044.001
Značka	-
UBB	950359090681
UNSPSC	31163207
EAN	8715492816566
PKG. of 2	Len kompletné balenie

Technické parametre

Dĺžka	1000 mm
Materiál	Oceľ
Technický materiál	C45+C
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Info	Přesná klínová ocel je vyrobena tažením za studena, má poměrně hladký a lesklý povrch a vyznačuje se vysokou přesností rozměrů.Používá se pro výrobu hladkých per a kuželových klínů s nosem.Pro b platí tolerance h9 a pro h tolerance h11 (kromě rozměru 12 x 8 a čtvercové klínové oceli, u které platí pro b i h tolerance h9).

Normy

DIN	6880

Technické špecifikácie

b	4
L (mm)	1000

Technický nákres

FABORY

