FABORY



Závlačka **DIN 94** Oceľ **Nelegovaná 1X32MM**

Číslo položky	39310.010.032
Značka	-
UBB	950359096217
UNSPSC	31163204
EAN	8715492816979
PKG. of 250	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	1 mm
Dĺžka	32 mm
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Info	U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.Tolerance jmenovité délky (L) je js17.

Normy

DIN	94
ISO	1234
NF	E25-774
NEN	182

Technické špecifikácie

a (max.)	1.6
b ≈	3
c (max.)	1.8
c (min.)	1.6
d (min.)	0.8
D (mm)	1
L (mm)	32
d (max.)	0.9

Technický nákres

