FABORY



Závlačka **DIN 94** Oceľ **Nelegovaná 1,6X50MM**

Číslo položky	39310.016.050
Značka	-
UBB	950359097207
UNSPSC	31163204
EAN	8715492817099
PKG. of 250	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	1.6 mm
Dĺžka	50 mm
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Info	U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.Tolerance jmenovité délky (L) je js17.

Normy

DIN	94
NEN	182
ISO	1234
NF	E25-774

Technické špecifikácie

a (max.)	2.5
b ≈	3.2
c (max.)	2.8
c (min.)	2.4
d (min.)	1.3
D (mm)	1.6
L (mm)	50
d (max.)	1.4

Technický nákres

