
FABORY



Skrutka s nízkou valcovou hlavou s drážkou DIN 85 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M8X10

Číslo položky	56420.080.010
Značka	-
UBB	950353324367
UNSPSC	31161504
EAN	8715492863324
PKG. of 25	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	10 mm
Trieda	6.6
Farba	Biela
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	S kužeľovou hlavou
Materiál	Plast
Technický materiál	Polyamid (nylon)
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	≈1580
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-128
NEN	≈1603
DIN	85
BS	≈4183

Technické špecifikácie

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	16
Plný závit L ≤	40
k (max.)	4.8
L (mm)	10
n	2
P	1.25
t (min.)	1.9

Technický nákres

