FABORY



Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN ≈963 A Plast Polyamid (nylon) 6.6 M3X30

Číslo položky	56440.030.030
Značka	-
UBB	950353540343
UNSPSC	31161504
EAN	8715492863744
PKG. of 200	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M3
Dĺžka	30 mm
Trieda	6.6
Farba	Biela
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Plast
Technický materiál	Polyamid (nylon)
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	≈2009
DIN	963
BS	≈4183
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123

Technické špecifikácie

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Plný závit L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	30
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Technický nákres

