FABORY



Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN ≈963 A Plast Polyamid (nylon) 6.6 M5X20

Číslo položky	56440.050.020
Značka	-
UBB	950353337153
UNSPSC	31161504
EAN	8715492863911
PKG. of 100	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M5
Dĺžka	20 mm
Trieda	6.6
Farba	Biela
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Plast
Technický materiál	Polyamid (nylon)
Závit	Metrický závit

Normy

NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈2009
DIN	963
NEN	≈2370

Technické špecifikácie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Plný závit L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	20
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technický nákres

