FABORY



Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M5X25

Číslo položky	56440.050.025
Značka	-
UBB	950353330125
UNSPSC	31161504
EAN	8715492863928
PKG. of 100	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M5
Dĺžka	25 mm
Trieda	6.6
Farba	Biela
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Plast
Technický materiál	Polyamid (nylon)
Závit	Metrický závit

Normy

NF	≈E25-123
NEN	≈2370
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
ISO	≈2009

Technické špecifikácie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Plný závit L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	25
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technický nákres

