FABORY



Skrutka s šošovkovou hlavou s drážkou NF ≈E25-129 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M6X50

Číslo položky	56460.060.050
Značka	-
UBB	950353332105
UNSPSC	31161504
EAN	8715492864178
PKG. of 50	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	50 mm
Trieda	6.6
Farba	Biela
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So šošovkovitou hlavou
Materiál	Plast
Technický materiál	Polyamid (nylon)
Závit	Metrický závit

Normy

NF	≈E25-129

Technické špecifikácie

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	15
Plný závit L ≤	60
k (max.)	3.3
L (mm)	50
n	1.9
P	1
t (min.)	1.5

Technický nákres

