
FABORY

Fischer Hmoždinky univerzálne UX / UX-R Plast UX-R 6 UX-R



Číslo položky	63277.060.001
Značka	-
UBB	500501385727
UNSPSC	31162103
EAN	4006209627563
PKG. of 100	Len kompletné balenie

Technické parametre


Priemer	6 mm
Materiál	Plast
Typ č.	UX-R
Info	Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu.Přípustné zatížení již obsahuje bezpečnostní faktor 7.UX-R

Normy

Technické špecifikácie

Tehla ≥ Mz12	0.2
Pórobetón ≥ PB4, PP4 (G4)	0.2
D (mm)	6
Hĺbka vrtáka (min.)	45
Vrták ø	6
Dutá vápenno-piesková tehla KSL12	0.4
L (mm)	35

Technický nákres



Hrúbka materiálu (min.)	9.5
Sadrokartón ≥ 2x12,5mm	0.15
Sadrokartón 12,5mm	0.1
Vetrací kameň Hlz12	0.2
Šrouby do dřeva a dřevotřísky	4