FABORY



10X80T

Číslo položky	88756FIS
Značka	-
UBB	500616782446
UNSPSC	30171906
EAN	4006209887561
PKG. of 1	Len kompletné balenie

Technické parametre

ETA-Certifikát	Yes
DIBt schválení	Yes
Info	do = Nominal diameter of drill bitMin. td = Recommended drilling depthhef = Effective anchorage depthtfix = Grip rangeAllowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concret.For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Normy

Technické špecifikácie

Technický nákres

FABORY

