FABORY



# **Svorníky so 2** šesťhrannými **maticami UNC ASTM A193/ A194** Oceľ **PTFE BLUE Gr.B7 - Gr.2H 1.1/8X170 (6.3/4)**

| | |
|---|---|
| Číslo položky | PIMI5285170 |
| Značka | - |
| UBB | |
| UNSPSC | |
| EAN | |
| PKG. of 1 | Len kompletné balenie |

## Technické parametre

| | |
|---|---|
| Priemer | 1.1/8 Inch |
| Dĺžka | 170 mm |
| Trieda | Gr.B7 - Gr.2H |
| Materiál | Oceľ |
| Vlastnosti povrchu | PTFE BLUE |
| Info | Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends. |

## Normy

| | |
|---|---|
| ASTM | A193/A194 |

## Technické špecifikácie

| | |
|---|---|
| L (mm) | 170 |

## Technický nákres

FABORY

