
FABORY



Polguľatá **skrutka UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Nelegovaná 1/4-28X1.1/2**

Číslo položky	U07230.025.0150
Značka	-
UBB	500621009173
UNSPSC	31161518
EAN	8715492890870
PKG. of 100	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	1/4 Inch
Dĺžka	1.1/2 Inch
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So šošovkovitou hlavou
Materiál	Alloy steel
Technický materiál	ASTM F835
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Unified National Fine
Info	All dimensions in above table are in inches.Marking of these screws is not mandatory.Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.

Normy

ASME	B18.3

Technické špecifikácie

A	0.437
H	0.132
J	0.15625
Závitov na palec	28

Technický nákres

