
FABORY



Ťahové **skrutky,** šesťhranná **hlava asme b18.2.1 ASME B18.2.1 Uhlíková ocel ASTM A307 Zinkované ponorením Gr.A 5/16X1 Inch**

Číslo položky	U08450.031.0100
Značka	-
UBB	500624032388
UNSPSC	31162400
EAN	8712423005969
PKG. of 100	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	5/16 Inch
Dĺžka	1 Inch
Trieda	Gr.A
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Uhlíková ocel
Technický materiál	ASTM A307
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkované ponorením

Normy

ASME	B18.2.1

Technické špecifikácie

D	5
F	0.5
H	0.21875

Technický nákres

