FABORY

# Rondelle élastique conique à dents chevauchantes extérieures DIN 6798 V Acier à ressort Electro zingué M10

| | |
|---|---|
| Numéro d'article | 37520.100.001 |
| Marque | - |
| UBB | 950357294178 |
| UNSPSC | 31161801 |
| EAN | 8715492770479 |
| PKG. de 1000 | Boîte complete uniquement |

## Paramètres techniques

| | |
|---|---|
| Diamètre | M10 |
| Pour dim. nom. | 10mm |
| Matière | Acier à ressort |
| Revêtement | Electro zingué |

## Normes

| | |
|---|---|
| NF | E27-627 |
| DIN | 6798-V |

## Spécifications techniques

| | |
|---|---|
| d1 | 10.5 |
| d2 ≈ | 19 |
| s2 | 0.5 |

## Dessin technique