

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M4X25

Objednací číslo	01000.040.025
Značka	-
UBB	950351001066
UNSPSC	31161620
EAN	8715492006806
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M4
Délka	25 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112

Technická specifikace

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	14
d-D	M4
k	2.8
L (mm)	25
P	0.7
s	7

Technický náčrt

