FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M4X40

Objednací číslo	01000.040.040
Značka	-
UBB	950351001223
UNSPSC	31161620
EAN	8715492006844
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M4
Délka	40 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Technická specifikace

b (min.): L≤125mm	14
d-D	M4
k	2.8
L (mm)	40
P	0.7
s	7

Technický nákres

