

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M5X50

Objednací číslo	01000.050.050
Značka	-
UBB	950351001710
UNSPSC	31161620
EAN	8715492006943
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Délka	50 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Technická specifikace

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	22
b (min.): $L \leq 125$ mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	50
P	0.8
s	8

Technický náčrt

