

## Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M7X60



Číslo produktu	01000.070.060
Značka	-
UBB	950351003534
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007322
BAL. od 200	Pouze celé balení

### Technické parametry

Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Průměr (d-D)	M7
Délka (L) (mm)	60

### Standardy

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

### Technická specifikace

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	26
b (min.): L ≤ 125mm	20
k	4.8
P	1
s	11

### Technický náčrt

