

## Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M8X80



Objednací číslo	01000.080.080
Značka	-
UBB	950351004524
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007452
BAL. od 200	Pouze celé balení

### Technické parametry

Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Průměr (d-D)	M8
Délka (L) (mm)	80

### Standardy

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

### Technická specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
k	5.3
P	1.25
s	13

### Technický náčrt

