

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M8X100

Objednací číslo	01000.080.100
Značka	-
UBB	950351004789
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007490
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	100 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Technická specifikace

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	100
P	1.25
s	13

Technický náčrt

