

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M8X120

Objednací číslo	01000.080.120
Značka	-
UBB	950351004946
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007513
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	120 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	120
P	1.25
s	13

Technický náčrt

