

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M10X45

Objednací číslo	01000.100.045
Značka	-
UBB	950351005448
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007629
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	45 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	45
P	1.5
s	17

Technický náčrt

