

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M10X100

Objednací číslo	01000.100.100
Značka	-
UBB	950351006438
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007735
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	100 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	100
P	1.5
s	17

Technický náčrt

