

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M10X180

Objednací číslo	01000.100.180
Značka	-
UBB	950351007188
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007841
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M10
Délka (L) (mm)	180
Třída	8.8
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Bez PU
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit
Šířka klíče	17

Standardy

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	32
b (min.): L > 200mm	45
b (min.): L ≤ 125mm	26
k	6.4
P	1.50
s	17

Technický náčrt

