

## Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M12X70



Objednací číslo	01000.120.070
Značka	-
UBB	950351007832
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007988
BAL. od 50	Pouze celé balení

### Technické parametry

Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Šířka klíče	19
Průměr (d-D)	M12
Délka (L) (mm)	70

### Standardy

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

### Technická specifikace

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	36
b (min.): <math>L > 200\text{mm}</math>	49
b (min.): <math>L \leq 125\text{mm}</math>	30
k	7.5
P	1.75
s	19

### Technický náčrt

