

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M12X100

Objednací číslo	01000.120.100
Značka	-
UBB	950351008251
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008053
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	100 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	100
P	1.75
s	19

Technický náčrt

