

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M12X110



Číslo produktu	01000.120.110
Značka	-
UBB	950351008335
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008060
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Šířka klíče	19
Průměr (d-D)	M12
Délka (L) (mm)	110

Standardy

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	36
b (min.): L > 200mm	49
b (min.): L ≤ 125mm	30
k	7.5
P	1.75
s	19

Technický náčrt

