FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M12X140

Objednací číslo	01000.120.140
Značka	-
UBB	950351008665
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008091
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	140 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	140
P	1.75
s	19

Technický nákres

