

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M12X150

Objednací číslo	01000.120.150
Značka	-
UBB	950351008749
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008107
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	150 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	150
P	1.75
s	19

Technický náčrt

