

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M14X50



Číslo produktu	01000.140.050
Značka	-
UBB	950351009655
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008244
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Šířka klíče	22
Průměr (d-D)	M14
Délka (L) (mm)	50

Standardy

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technická specifikace

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	40
b (min.): $L > 200\text{mm}$	53
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	34
k	8.8
P	2
s	22

Technický náčrt

