

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M14X75

Objednací číslo	01000.140.075
Značka	-
UBB	950351010133
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008299
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M14
Délka	75 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	40
b (min.): $L > 200$ mm	53
b (min.): $L \leq 125$ mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	75
P	2
s	22

Technický náčrt

