

## Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M14X140



Číslo produktu	01000.140.140
Značka	-
UBB	950351010885
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008374
BAL. od 25	Pouze celé balení

### Technické parametry

Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Šířka klíče	22
Průměr (d-D)	M14
Délka (L) (mm)	140

### Standardy

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

### Technická specifikace

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	40
b (min.): <math>L > 200\text{mm}</math>	53
b (min.): <math>L \leq 125\text{mm}</math>	34
k	8.8
P	2
s	22

### Technický náčrt

