

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M16X160

Objednací číslo	01000.160.160
Značka	-
UBB	950351012600
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008640
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	160 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	160
P	2
s	24

Technický náčrt

