

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M16X180

Objednací číslo	01000.160.180
Značka	-
UBB	950351012782
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008664
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	180 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	180
P	2
s	24

Technický náčrt

