FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M16X200

Objednací číslo	01000.160.200
Značka	-
UBB	950351012865
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008688
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	200 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	200
P	2
s	24

Technický nákres

