

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M16X240

Objednací číslo	01000.160.240
Značka	-
UBB	950351013020
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008725
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	240 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	240
P	2
s	24

Technický náčrt

