

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M16X270

Objednací číslo	01000.160.270
Značka	-
UBB	952351313806
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008756
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	270 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	270
P	2
s	24

Technický náčrt

