

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M16X380

Objednací číslo	01000.160.380
Značka	-
UBB	954351333503
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008824
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M16
Délka (L) (mm)	380
Třída	8.8
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Bez PU
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm	44
b (min.): L>200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
k	10
P	2
s	24

Technický náčrt

