

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M18X60

Objednací číslo	01000.180.060
Značka	-
UBB	950351013442
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008855
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M18
Délka	60 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	60
P	2.5
s	27

Technický náčrt

