

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M18X75

Objednací číslo	01000.180.075
Značka	-
UBB	950351013772
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008886
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M18
Délka	75 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	75
P	2.5
s	27

Technický náčrt

