

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M18X80

Objednací číslo	01000.180.080
Značka	-
UBB	950351013855
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008893
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M18
Délka	80 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	80
P	2.5
s	27

Technický náčrt

