

## Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M18X120



Číslo produktu	01000.180.120
Značka	-
UBB	950351014275
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008947
BAL. od 25	Pouze celé balení

### Technické parametry

Třída	8.8
Typ drážky	S vnějším šestihranem
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Průměr (d-D)	M18
Délka (L) (mm)	120

### Standardy

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

### Technická specifikace

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	48
b (min.): L > 200mm	61
b (min.): L ≤ 125mm	42
k	11.5
P	2.50
s	27

### Technický náčrt

