

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M18X170

Objednací číslo	01000.180.170
Značka	-
UBB	952351314630
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009005
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M18
Délka	170 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	170
P	2.5
s	27

Technický náčrt

