

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M18X240

Objednací číslo	01000.180.240
Značka	-
UBB	950351015009
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009050
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M18
Délka	240 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	240
P	2.5
s	27

Technický náčrt

