

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M18X300

Objednací číslo	01000.180.300
Značka	-
UBB	950351015348
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009098
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M18
Délka	300 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5
L (mm)	300
P	2.5
s	27

Technický náčrt

