

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M20X70

Objednací číslo	01000.200.070
Značka	-
UBB	950351015595
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009166
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	70 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	70
P	2.5
s	30

Technický náčrt

