

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 8.8 M20X85

Objednací číslo	01000.200.085
Značka	-
UBB	952351146594
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009197
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	85 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitů	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	85
P	2.5
s	30

Technický náčrt

